

技术参数

型号规格	连接杆长度	适配组件
BIM / BIIM / BIIMM	160mm	通用
BIL / BIIL / BIIL	260mm	

钉仓类型	型号规格	缝合长度	钉仓颜色	成型前钉高	成型后钉高	最大摆动角度	适用穿刺器
不等高钉	BZ30RXF	30mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ30NXF	30mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ30GXF	30mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ45RXF	45mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ45NXF	45mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ45GXF	45mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ60RXF	61mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ60NXF	61mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ60GXF	61mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
不等高鹰嘴钉	BZ30RXY	30mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ30NXY	30mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ30GXY	30mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ45RXY	45mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ45NXY	45mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ45GXY	45mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
	BZ60RXY	61mm	棕 ●	2.5/2.5/3.0mm	1.0/1.0/1.25mm	42°	12
	BZ60NXY	61mm	紫 ●	3.0/3.5/4.0mm	1.25/1.5/1.75mm	42°	12
	BZ60GXY	61mm	黑 ●	4.0/4.5/5.0mm	1.75/2.0/2.75mm	42°	15
等高钉	BZ30AXF	30mm	白 ○	2.5mm	1.0mm	42°	12
	BZ30BXF	30mm	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	42°	12
	BZ30DXF	30mm	绿 ●	4.8mm	2.0mm	42°	15
	BZ45AXF	45mm	白 ○	2.5mm	1.0mm	42°	12
	BZ45BXF	45mm	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	42°	12
	BZ45DXF	45mm	绿 ●	4.8mm	2.0mm	42°	15
	BZ60AXF	60mm	白 ○	2.5mm	1.0mm	42°	12
	BZ60BXF	60mm	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	42°	12
	BZ60DXF	60mm	绿 ●	4.8mm	2.0mm	42°	15

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.



地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号
电话：0519-8818 8331
网址：www.bnylkj.com
邮箱：bnylkj2018@163.com



一次性腔镜用

Disposable Endoscopic

直线型切割吻合器及组件

Linear Cutter Stapler and Reload

(苏械注准20192021597)

邦尼外科医生好助手

帮你外科医生好助手



邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

一次性腔镜用 直线型切割吻合器及组件

(苏械注准20192021597)

Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler and Reload

适用范围：

适用于开放或内镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠切除、横断和吻合。



钉高2.5mm



钉高3.5mm



钉高4.8mm



☑ 最大旋转角度42°

☑ 无损伤抓持，减少组织溢出

☑ 可360° 旋转

☑ 抓钳模式，真正的单手操作

优势特点：

- ☑ 一枪通用，随意切换不同长度组件，性价比更高。
- ☑ 强化的固定型抵钉座，提高组织闭合力，确保有效的切割闭合长度。
- ☑ 一次性刀片，轻松离断较厚和带有钛钉的组织，减少术中肿瘤细胞种植转移和交叉感染的可能性。
- ☑ 三排不同高度的缝钉设计，提供宽泛的组织厚度适应性，兼顾组织缝合效果和良好血供，并减少组织压榨损伤。

内侧 / Inner: 2.5mm
中间 / Middle: 2.5mm
外侧 / Outer: 3.0mm

内侧 / Inner: 3.0mm
中间 / Middle: 3.5mm
外侧 / Outer: 4.0mm

内侧 / Inner: 4.0mm
中间 / Middle: 4.5mm
外侧 / Outer: 5.0mm

☑ 鹰嘴勾引导设计

- 引导抵钉座轻松通过狭小的组织间隙
- 钝性分离组织间隙，操作灵活

